



We Lubricate You
에스제이제이엠

GREASOMATIC®
SINGLE POINT PROGRAMMABLE LUBRICATOR

GREASOMATIC(그리소매틱)은 자동구리스 유지 보수 전문가의 요구 사항을 충족 시키도록 제작 되었으며, 자체 내장된 프로그램으로 사용 시간을 세팅하여 편하고 경제적 사용이 가능한 구리스주입기입니다.


기술사양

- 사용 압력: 최대 5bar
- 레저보어 용량: 120cc (일회성)
- 토출량: 온도 및 시간에 따라 다양 (하단 표 참조)
- 토출구 수: 1 개
- 연결구 나사: 1/4BSPT
- 작동시간 세팅: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 또는 12 개월
- 윤활제: 오일 또는 구리스 #2 번까지
- 사용온도: 0 -60C
- 사용전원: 전기화학 액체전해질 (구연산과 글리신의 희석 된 용액 - pH 4.5)
- 레저보어 재질: 폴리머 바디 및 나사산
- 크기: 직경 74mm X 높이 120 mm



다이얼 세팅	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C
1개월	일일 1cc (약 4개월)	일일 2cc (약 2개월)	하루 4cc (약 1개월)	하루 8cc (약 0.5개월)	비권장
2개월	일일 0.5cc (약 8개월)	일일 1cc (약 4개월)	일일 2cc (약 2개월)	일일 4cc (약 1개월)	일일 6cc (약 0.7개월)
3개월	일일 0.3cc (약 12개월)	일일 0.7cc (약 6개월)	일일 1.3cc (약 3개월)	일일 2.7cc (약 1.5개월)	일일 4cc (약 1개월)
4개월	일일 0.25cc (약 16개월)	일일 0.5cc (약 8개월)	일일 1cc (약 4개월)	일일 2cc (약 2개월)	일일 3cc (약 1.3개월)
6개월	일일 0.2cc (약 24개월)	일일 0.3cc (약 12개월)	일일 0.7cc (약 6개월)	일일 1.3cc (약 3개월)	일일 2cc (약 2개월)
8개월	비권장	일일 0.25cc (약 16개월)	일일 0.5cc (약 8개월)	일일 1cc (약 4개월)	일일 1.5cc (약 2.7개월)
12개월	비권장	일일 0.2cc (약 24개월)	일일 0.3cc (약 12개월)	일일 0.7cc (약 6개월)	일일 1cc (약 4개월)

초기 사용 및 세팅



1. 화살표를 원하는 시간 개월수 세팅을 위해 시계방향으로 돌립니다. (만약, 개월수를 지나쳤다면 다시 반시계방향 '0'으로 돌아 온 후 다시 세팅 가능합니다.)
2. 개월 수 세팅 후 상단 빨간색 LOCK 버튼을 눌러 줍니다. (빨간색 버튼을 누른 후 시간 세팅 변경 불가)
3. 상단 정 중앙에 위치한 컨트롤 손잡이를 시계방향으로 10-12 번 정도 돌려 줍니다.
4. 마지막으로 2-3 번 흔들어 준 후 장착

전화. 02-6341-4631 / 팩스. 02-6455-4631

Email. info@sjjm.kr / www.sjjm.kr